

Garant**Doppel-Ratschenringschlüssel 15° abgewinkelt, Schlüsselweiten: 8X9mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	614845 8X9
GTIN	4045197415875
Artikelklasse	61B

Beschreibung**Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet, beidseitig mit besonders leichtgängigen, stabilen Ringknarren. Umschaltbar für Rechts- und Linksanzug. Extrem kleiner Nachfasswinkel von 5°.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.

Technische Beschreibung

Schlüsselweite ₁	8 mm
ganze Länge L	128 mm
maximale Ringhöhe h ₂	7,4 mm
maximale Ringhöhe h ₁	7,4 mm
Schlüsselweite ₂	9 mm
maximaler Ring-Ø D2	21,5 mm
maximaler Ring-Ø D1	18,2 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Zähnezahl	5
Nachfasswinkel	5 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl

Oberfläche	matt verchromt
Produktart	Schraubenschlüssel