

**Garant**
**Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel umschaltbar 15° abgewinkelt,  
Schlüsselweite: 12mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	614820 12
GTIN	4045197218773
Artikelklasse	61B

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet. Ringseite mit besonders leichtgängiger, stabiler Ringknarre. Extrem kleiner Nachfasswinkel von 5°.

**Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.

**Technische Beschreibung**

Maulhöhe $h_1$	5,8 mm
Schlüsselweite	12 mm
Ringhöhe $h_2$	8,7 mm
Schlüssellänge L	174 mm
Maulbreite b	25,9 mm
Ring-Ø D	23,7 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Ringstellung	15 Grad
Zähnezahl	72
Nachfasswinkel	5 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl

Oberfläche	matt verchromt
Produktart	Schraubenschlüssel