



## JOKER 6000 Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel, Schlüsselweite: 14mm



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 614870 14     |
| GTIN          | 4013288212580 |
| Artikelklasse | 63F           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Ringseite mit leichtgängiger, stabiler Feinzahn-Ringknarre (80 Zähne) mit besonders kleinem Nachfasswinkel von 4,5°.

Die Maulseite mit Doppelsechskantprofil und auswechselbarer, gehärteter Metallplatte erfüllt eine Haltefunktion und dient als Endanschlag, verhindert Abrutschen und ermöglicht einen kleinen Rückholwinkel.

#### Werkstoff:

Chrom-Molybdän-Stahl, matt verchromt.

### Technische Beschreibung

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Maulbreite b            | 29,3 mm    |
| Schlüssellänge L        | 188 mm     |
| Ring-Ø D                | 28 mm      |
| Ringhöhe h <sub>2</sub> | 9,2 mm     |
| Schlüsselweite          | 14 mm      |
| Maulhöhe h <sub>1</sub> | 7,5 mm     |
| Schlüsselweiten-Maße    | metrisch   |
| Herstellerbezeichnung   | 6000 Joker |
| Ringstellung            | 0 Grad     |
| Zähnezahl               | 80         |
| Nachfasswinkel          | 4,5 Grad   |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Herstellverfahren   | gesenkgeschmiedet    |
| Werkstoff           | Chrom-Molybdän-Stahl |
| Oberfläche          | matt verchromt       |
| Ratsche umschaltbar | nein                 |
| Produktart          | Schraubenschlüssel   |