

Garant**Doppel-Ratschenringschlüssel 15° abgewinkelt, Schlüsselweiten: 10X11mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	614845 10X11
GTIN	4045197415882
Artikelklasse	61B

Beschreibung**Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet, beidseitig mit besonders leichtgängigen, stabilen Ringknarren. Umschaltbar für Rechts- und Linksanzug. Extrem kleiner Nachfasswinkel von 5°.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.

Technische Beschreibung

maximaler Ring-Ø D2	23,1 mm
maximaler Ring-Ø D1	21,5 mm
Schlüsselweite ₁	10 mm
maximale Ringhöhe h ₂	8,2 mm
Schlüsselweite ₂	11 mm
maximale Ringhöhe h ₁	7,6 mm
ganze Länge L	150 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Zähnezahl	5
Nachfasswinkel	5 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl

Oberfläche	matt verchromt
Produktart	Schraubenschlüssel

Zubehör

Adapter für Ratschenringschlüssel Typ 1	614850 1
---	----------