

**6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll, Schlüsselweite: 18mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	642220 18
GTIN	4045197164513
Artikelklasse	62A

Beschreibung**Ausführung:**

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Eng tolerierter Innenvierkant für sicheren Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

Norm:

DIN 3124

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Hinweis:

GARANT und HOLEX 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze auch in Zollgrößen über unseren eShop erhältlich (GARANT: Nr. 642232; HOLEX: Nr. 642222).

Technische Beschreibung

Länge	38 mm
Schlüsselweite	18 mm
Ø abtriebsseitig	25,4 mm
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Norm	DIN 3124

Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz