

**6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll, Schlüsselweite: 20mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 642220 20     |
| GTIN          | 4045197164537 |
| Artikelklasse | 62A           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Eng tolerierter Innenvierkant für sicheren Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

**Norm:**

**DIN 3124**

**Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

**Hinweis:**

GARANT und HOLEX 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze auch in Zollgrößen über unseren eShop erhältlich (GARANT: Nr. 642232; HOLEX: Nr. 642222).

**Technische Beschreibung**

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Schlüsselweite    | 20 mm    |
| Ø abtriebsseitig  | 27,8 mm  |
| Länge             | 38 mm    |
| Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll |
| Norm              | DIN 3124 |

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel  |
| Werkstoff      | Chrom-Vanadium-Stahl   |
| Oberfläche     | verchromt              |
| Produktart     | Steckschlüssel-Einsatz |