

PUK®**„PUK“-Säge mit Universalblatt (310) Griff verstellbar****Bestelldaten**

Bestellnummer	581200
GTIN	4010124300302
Artikelklasse	58Z

Beschreibung**Ausführung:**

Klein und handlich, gute Schnittleistung.

Mit verstellbarem, naturlackiertem Holzgriff. Kann an jeder Stelle des Bügels festgespannt werden. Bügel aus massivem, vernickeltem Vierkantstahl.

Die Bügelsäge mit ihrem signifikanten Sägebogen zeichnet sich durch die im u-förmigen Bügel gespannten Sägeblätter aus. Die Begrenzung in der Schnitttiefe von Handbügelsägen stellt dabei der Abstand bis zu dem Bügel dar. Durch diese Aufnahmeform sind besonders dünne Sägeblätter verwendbar, welche bei beidseitiger, oder nicht-ziehender Schnittbewegung, in anderen Sägeformen ausknicken würden. Dank der dünnen Handsägeblätter wird die Zerspanungsarbeit aufgrund der geringen zu zerspannenden Schnittbreite reduziert. Damit stellt diese Art der Säge den klassischen Standard bei Handsägen in der Metallverarbeitung dar.

Lieferumfang:

Inklusive **Universal Sägeblatt** für Metall, Alu, Holz und Kunststoff. Blattlänge 150 mm.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge	310 mm
Blattlänge	150 mm
Griffposition verstellbar	ja
montiertes Sägeblatt	Universal Sägeblatt
Produktart	Bogensäge

Zubehör

Sägeblätter-Set 12-teilig „PUK“ Holz (313)14 Zähne/Zoll	581260
Sägeblätter-Set 12-teilig für „PUK“-Säge Metall (312)32 Zähne/Zoll	581250
Sägeblätter-Set 12-teilig „PUK“ Universal (310)25 Zähne/Zoll	581270
