

**PUK®****Universalsäge „PUK“ mit Universalblatt (310) Griff feststehend****Bestelldaten**

Bestellnummer	581220
GTIN	4010124305307
Artikelklasse	58Z

**Beschreibung****Ausführung:**

Klein und handlich, gute Schnittleistung.

**Mit feststehendem, rot lackiertem Holzgriff.** Bügel aus bronziertem Rundstahl.

Die Bügelsäge mit ihrem signifikanten Sägebogen zeichnet sich durch die im u-förmigen Bügel gespannten Sägeblätter aus. Die Begrenzung in der Schnitttiefe von Handbügelsägen stellt dabei der Abstand bis zu dem Bügel dar. Durch diese Aufnahmeform sind besonders dünne Sägeblätter verwendbar, welche bei beidseitiger, oder nicht-ziehender Schnittbewegung, in anderen Sägeformen ausknicken würden. Dank der dünnen Handsägeblätter wird die Zerspanungsarbeit aufgrund der geringen zu zerspanenden Schnittbreite reduziert. Damit stellt diese Art der Säge den klassischen Standard bei Handsägen in der Metallverarbeitung dar.

**Lieferumfang:**

Inklusive **Universal Sägeblatt** für Metall, Alu, Holz und Kunststoff. Blattlänge 150 mm.

Blattlänge: 150 mm

Gesamtlänge: 290 mm

**Technische Beschreibung**

Gesamtlänge	290 mm
Blattlänge	150 mm
Griffposition verstellbar	nein
montiertes Sägeblatt	Universal Sägeblatt
Produktart	Bogensäge

---

## Zubehör

Sägeblätter-Set 12-teilig „PUK“ Universal (310) 25 Zähne/ Zoll	581270
Sägeblätter-Set 12-teilig „PUK“ Metall (312) 32 Zähne/Zoll	581250
Sägeblätter-Set 12-teilig „PUK“ Holz (313) 14 Zähne/Zoll	581260