



## Doppelringschlüssel-Satz, tiefgekröpft, Anzahl Schlüssel: 10ZOLL



### Bestelldaten

Bestellnummer	615500 10ZOLL
GTIN	4018754081165
Artikelklasse	63A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.

Mit griffigem Doppel-T-Profileschaft. Optimale Biegefestigkeit, gute Kraftübertragung. Ringseite mit **AS-Drive** Profil.

#### Norm:

**DIN 838 / ISO 3318**

#### Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel; verchromt (abplatzsicher); Rundfinish-Oberfläche.

#### Lieferumfang:

Je 1 Doppelringschlüssel Nr. 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 1/4×5/16; 3/8×7/16; 1/2× 9/16; 9/16×5/8; 19/32×11/16; 5/8×3/4; 11/16×13/16; 3/4×7/8; 25/32×13/16; 7/8×15/16 Zoll

### Technische Beschreibung

Anzahl Schlüssel	10
Schlüsselweiten-Maße	zöllig
Ringstellung	75 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche	verchromt (abplatzsicher)

Produktart

Schraubenschlüssel