



Doppelringschlüssel, tiefgekröpft, Schlüsselweite: 8X9mm



Bestelldaten

Bestellnummer	615000 8X9
GTIN	4018754020805
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.

Mit griffigem Doppel-T-Profilschaft. Optimale Biegefestigkeit, gute Kraftübertragung. Ringseite mit **AS-Drive** Profil.

Vorteil:

AS-Drive Profil:

- **Schrauben werden an den Flanken gegriffen.**
- **Die Schrauben werden geschont.**
- **Längere Lebensdauer der Schraube.**
- **Größere Anlageflächen zwischen Schraube und Werkzeug.**
- **Sicheres Greifen und höhere Kraftübertragung.**

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel; verchromt (abplatzsicher); Rundfinish-Oberfläche.

Hinweis:

AUFGEPASST!

Für dieses Produkt gibt es auch eine Alternative von GARANT!

Empfohlene Produktnummer.: 615600

Technische Beschreibung

maximaler Ring-Ø D ₂ max	15 mm
Schlüssellänge L	180 mm
Schlüsselweite ₁	8 mm

Schlüsselweite ₂	9 mm
maximaler Ring-Ø D ₁ max	14 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Produktart	Schraubenschlüssel