

Garant
Doppelringschlüssel, tiefgekröpft, Schlüsselweite: 7X8 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	615700 7X8
GTIN	4045197160577
Artikelklasse	61A

Beschreibung
Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.

Mit griffigem handlichem Profilschaft. Besonders langlebig und extrem belastbar. Ringseiten mit **AS-Drive** Profil.

Vorteil:

AS-Drive Profil:

- **Schrauben werden an den Flanken gegriffen.**
- **Die Schrauben werden geschont.**
- **Längere Lebensdauer der Schraube.**
- **Größere Anlageflächen zwischen Schraube und Werkzeug.**
- **Sicheres Greifen und höhere Kraftübertragung.**

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel; verchromt (abplatzsicher); Rundfinish-Oberfläche.

Hinweis:

AS-Drive – das besondere Profil. Ein extrem passgenaues Profil – für Luft- und Raumfahrt entwickelt. Alle GARANT- und STAHLWILLE-Doppelringschlüssel, tiefgekröpft sind mit diesem Profil ausgestattet – erkennbar an dem **AS-Drive**-Zeichen.

Schlüssellänge L: 180 mm

maximaler Ring-Ø D₁ max: 12 mm

maximaler Ring-Ø D₂ max: 14 mm

Technische Beschreibung

maximaler Ring-Ø D ₁ max	12 mm
-------------------------------------	-------

maximaler Ring-Ø D ₂ max	14 mm
Schlüssellänge L	180 mm
Schlüsselweite ₁	7 mm
Schlüsselweite ₂	8 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Produktart	Schraubenschlüssel