



Doppelringschlüssel, tiefgekröpft, Schlüsselweite: 10X11 mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 615000 10X11 |
| GTIN | 4018754020829 |
| Artikelklasse | 63A |

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.

Mit griffigem Doppel-T-Profilschaft. Optimale Biegefestigkeit, gute Kraftübertragung. Ringseite mit **AS-Drive** Profil.

Vorteil:

AS-Drive Profil:

- **Schrauben werden an den Flanken gegriffen.**
- **Die Schrauben werden geschont.**
- **Längere Lebensdauer der Schraube.**
- **Größere Anlageflächen zwischen Schraube und Werkzeug.**
- **Sicheres Greifen und höhere Kraftübertragung.**

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel; verchromt (abplatzsicher); Rundfinish-Oberfläche.

Hinweis:

AUFGEPASST!

Für dieses Produkt gibt es auch eine Alternative von GARANT!

Empfohlene Produktnummer.: 615600

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------------------------|-------|
| maximaler Ring-Ø D ₂ max | 18 mm |
| Schlüsselweite ₂ | 11 mm |
| maximaler Ring-Ø D ₁ max | 16 mm |

| | |
|----------------------|--------------------|
| Schlüsselweite s_1 | 10 mm |
| Schlüssellänge L | 200 mm |
| Schlüsselweiten-Maße | metrisch |
| Produktart | Schraubenschlüssel |