

## Laubsägebogen (ohne Sägeblatt)



### Bestelldaten

Bestellnummer	581300
GTIN	4010124490300
Artikelklasse	58Z

### Beschreibung

#### Ausführung:

Stabiler, lackierter Bügel aus 13 mm Stahlrohr. Schnitttiefe 320 mm. Spannbacken mit Flügelmuttern; lackierter Holzgriff.

Die Bügelsäge mit ihrem signifikanten Sägebogen zeichnet sich durch die im u-förmigen Bügel gespannten Sägeblätter aus. Die Begrenzung in der Schnitttiefe von Handbügelsägen stellt dabei der Abstand bis zu dem Bügel dar. Durch diese Aufnahmeform sind besonders dünne Sägeblätter verwendbar, welche bei beidseitiger, oder nicht-ziehender Schnittbewegung, in anderen Sägeformen ausknicken würden. Dank der dünnen Handsägeblätter wird die Zerspanungsarbeit aufgrund der geringen zu zerspanenden Schnittbreite reduziert. Damit stellt diese Art der Säge den klassischen Standard bei Handsägen in der Metallverarbeitung dar.

### Technische Beschreibung

Griffmaterial	Holz
ohne Sägeblatt	ja
Schnitttiefe	320 mm
Produktart	Laubsägebogen

## Zubehör

Laubsägeblätter-Sortiment 22-teilig für Holz / Metall im Etui

581320