



## Doppelringschlüssel, tiefgekröpft, Schlüsselweite: 10X13mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	615000 10X13
GTIN	4018754020843
Artikelklasse	63A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.

Mit griffigem Doppel-T-Profilschaft. Optimale Biegefestigkeit, gute Kraftübertragung. Ringseite mit **AS-Drive** Profil.

#### Vorteil:

##### AS-Drive Profil:

- **Schrauben werden an den Flanken gegriffen.**
- **Die Schrauben werden geschont.**
- **Längere Lebensdauer der Schraube.**
- **Größere Anlageflächen zwischen Schraube und Werkzeug.**
- **Sicheres Greifen und höhere Kraftübertragung.**

#### Norm:

**DIN 838 / ISO 3318**

#### Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel; verchromt (abplatzsicher); Rundfinish-Oberfläche.

#### Hinweis:

**AUFGEPASST!**

Für dieses Produkt gibt es auch eine Alternative von GARANT!

Empfohlene Produktnummer.: 615600

### Technische Beschreibung

Schlüssellänge L	220 mm
Schlüsselweite $s_2$	13 mm
maximaler Ring- $\emptyset$ D <sub>1</sub> max	16 mm

maximaler Ring-Ø D <sub>2</sub> max	21 mm
Schlüsselweite <sub>1</sub>	10 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Produktart	Schraubenschlüssel