

**Ersatz-Sägeblatt Hobelzahnung, Blattlänge: 915mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	581810 915
GTIN	7311518249465
Artikelklasse	58Z

Beschreibung**Ausführung:**

Bügel aus ovalem, lackiertem Stahlrohr mit Spannhebel. Sägeblatt aus Original Schwedenstahl.

Mit gehärteten Zahnsitzen. Präzisionsgeschärft und exakt geschränkt.

Hobelzahnung (HZ) 4 Schneiden vor dem Räumer – immerscharf. Für alle Holzarten, besonders für grünes Holz.

Technische Beschreibung

Blatthöhe	18 mm
Blattlänge	915 mm
Zahnausführung	Hobelzahnung
Produktart	Bügelsägeblatt