



## Doppelringschlüssel-Satz, tiefgekröpft, Anzahl Schlüssel: 8



### Bestelldaten

Bestellnummer	615500 8
GTIN	4018754058433
Artikelklasse	63A

### Beschreibung

**Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.

Mit griffigem Doppel-T-Profilschaft. Optimale Biegefestigkeit, gute Kraftübertragung. Ringseite mit **AS-Drive** Profil.

**Norm:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Werkstoff:**

Chrome-Alloy-Steel; verchromt (abplatzsicher); Rundfinish-Oberfläche.

**Lieferumfang:**

Je 1 Doppelringschlüssel Nr. 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22

### Technische Beschreibung

Anzahl Schlüssel	8
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Ringstellung	75 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche	verchromt (abplatzsicher)

Produktart

Schraubenschlüssel

**Zubehör**

Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 12X13 mm

615000 12X13

Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 10X11 mm

615000 10X11

Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 19X22 mm

615000 19X22

Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 18X21 mm

615000 18X21

Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 16X17 mm

615000 16X17

Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 14X15 mm

615000 14X15

Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 8X9 mm

615000 8X9

Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 6X7 mm

615000 6X7