



## Doppelringschlüssel-Satz, tiefgekröpft, Anzahl Schlüssel: 10



### Bestelldaten

Bestellnummer	615500 10
GTIN	4018754058440
Artikelklasse	63A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.

Mit griffigem Doppel-T-Profilenschaft. Optimale Biegefestigkeit, gute Kraftübertragung. Ringseite mit **AS-Drive** Profil.

#### Norm:

**DIN 838 / ISO 3318**

#### Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel; verchromt (abplatzsicher); Rundfinish-Oberfläche.

#### Lieferumfang:

Je 1 Doppelringschlüssel Nr. 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×30

### Technische Beschreibung

Anzahl Schlüssel	10
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Ringstellung	75 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche	verchromt (abplatzsicher)

Produktart

Schraubenschlüssel

**Zubehör**

Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 21X24 mm

615000 21X24

Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 27X30 mm

615000 27X30

Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 8X9 mm

615000 8X9

Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 16X17 mm

615000 16X17

Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 20X22 mm

615000 20X22

Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 18X19 mm

615000 18X19

Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 6X7 mm

615000 6X7

Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 14X15 mm

615000 14X15

Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 12X13 mm

615000 12X13

Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 10X11 mm

615000 10X11