

Garant
Doppelringschlüssel, tiefgekröpft, Schlüsselweite: 16X18 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	615700 16X18
GTIN	4045197160706
Artikelklasse	61A

Beschreibung
Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.

Mit griffigem handlichem Profilschaft. Besonders langlebig und extrem belastbar. Ringseiten mit **AS-Drive** Profil.

Vorteil:

AS-Drive Profil:

- **Schrauben werden an den Flanken gegriffen.**
- **Die Schrauben werden geschont.**
- **Längere Lebensdauer der Schraube.**
- **Größere Anlagflächen zwischen Schraube und Werkzeug.**
- **Sicheres Greifen und höhere Kraftübertragung.**

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel; verchromt (abplatzsicher); Rundfinish-Oberfläche.

Hinweis:

AS-Drive – das besondere Profil. Ein extrem passgenaues Profil – für Luft- und Raumfahrt entwickelt. Alle GARANT- und STAHLWILLE-Doppelringschlüssel, tiefgekröpft sind mit diesem Profil ausgestattet – erkennbar an dem **AS-Drive**-Zeichen.

Schlüssellänge L: 270 mm

maximaler Ring-Ø D₁ max: 25 mm

maximaler Ring-Ø D₂ max: 27 mm

Technische Beschreibung

Schlüssellänge L	270 mm
------------------	--------

Schlüsselweite ₂	18 mm
Schlüsselweite ₁	16 mm
maximaler Ring-Ø D ₁ max	25 mm
maximaler Ring-Ø D ₂ max	27 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Produktart	Schraubenschlüssel