



Doppelringschlüssel-Satz, tiefgekröpft, Anzahl Schlüssel: 12



Bestelldaten

Bestellnummer	615500 12
GTIN	4018754058457
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.

Mit griffigem Doppel-T-Profilschaft. Optimale Biegefestigkeit, gute Kraftübertragung. Ringseite mit **AS-Drive** Profil.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel; verchromt (abplatzsicher); Rundfinish-Oberfläche.

Lieferumfang:

Je 1 Doppelringschlüssel Nr. 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34

Technische Beschreibung

Anzahl Schlüssel	12
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Ringstellung	75 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche	verchromt (abplatzsicher)

Produktart

Schraubenschlüssel

Zubehör

Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 10X11 mm

615000 10X11

Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 18X19 mm

615000 18X19

Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 27X32 mm

615000 27X32

Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 16X17 mm

615000 16X17

Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 21X23 mm

615000 21X23

Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 20X22 mm

615000 20X22

Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 14X15 mm

615000 14X15

Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 24X26 mm

615000 24X26

Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 6X7 mm

615000 6X7

Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 30X34 mm

615000 30X34

Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 8X9 mm

615000 8X9

Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 12X13 mm

615000 12X13