

Garant**6-kant-Einsatz Surface Drive, 1/2 Zoll, Schlüsselweite: 30mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	642325 30
GTIN	4045197497963
Artikelklasse	61A

Beschreibung**Ausführung:**

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Eng tolerierter Innenvierkant für sicheren Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

Die **Surface Drive** Schlüsselöffnung erlaubt einen festen Passsitz und eine höhere Wirkungskraft. Der Druck wirkt direkt auf die Fläche der Muttern und Schrauben, empfindliche Kanten werden geschont. Auch Zwischenmaße z. B. in Zoll (A/F, BSF, BSW) und abgenutzte Schrauben können mit dem Surface Drive angezogen oder gelöst werden.

Norm:**DIN 3124****Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Technische Beschreibung

geeignet für Zoll (amerikanische Maße)	1.3/16 Zoll
Länge	44 mm
Ø abtriebsseitig	39,8 mm
Schlüsselweite	30 mm

Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
6-kant Steckschlüssel Profil	Surfacedrive
Norm	DIN 3124
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz