



## Doppelringschlüssel, tiefgekröpft, Schlüsselweite: 25X28mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	615000 25X28
GTIN	4018754021093
Artikelklasse	63A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.

Mit griffigem Doppel-T-Profilschaft. Optimale Biegefestigkeit, gute Kraftübertragung. Ringseite mit **AS-Drive** Profil.

#### Vorteil:

##### AS-Drive Profil:

- **Schrauben werden an den Flanken gegriffen.**
- **Die Schrauben werden geschont.**
- **Längere Lebensdauer der Schraube.**
- **Größere Anlageflächen zwischen Schraube und Werkzeug.**
- **Sicheres Greifen und höhere Kraftübertragung.**

#### Norm:

**DIN 838 / ISO 3318**

#### Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel; verchromt (abplatzsicher); Rundfinish-Oberfläche.

#### Hinweis:

**AUFGEPASST!**

Für dieses Produkt gibt es auch eine Alternative von GARANT!

Empfohlene Produktnummer.: 615600

### Technische Beschreibung

Schlüsselweite <sub>2</sub>	28 mm
Schlüssellänge L	350 mm
maximaler Ring-Ø D <sub>1</sub> max	36 mm

maximaler Ring-Ø D <sub>2</sub> max	40 mm
Schlüsselweite <sub>1</sub>	25 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Produktart	Schraubenschlüssel