

**Garant****Doppelringschlüssel, tiefgekröpft, Schlüsselweite: 13X15 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	615700 13X15
GTIN	4045197160652
Artikelklasse	61A

**Beschreibung****Ausführung:**

Gesenkschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.

Mit griffigem handlichem Profilschaft. Besonders langlebig und extrem belastbar. Ringseiten mit **AS-Drive** Profil.

**Vorteil:**

**AS-Drive** Profil:

- **Schrauben werden an den Flanken gegriffen.**
- **Die Schrauben werden geschont.**
- **Längere Lebensdauer der Schraube.**
- **Größere Anlagflächen zwischen Schraube und Werkzeug.**
- **Sicheres Greifen und höhere Kraftübertragung.**

**Norm:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Werkstoff:**

Chrome-Alloy-Steel; verchromt (abplatzsicher); Rundfinish-Oberfläche.

**Hinweis:**

**AS-Drive** – das besondere Profil. Ein extrem passgenaues Profil – für Luft- und Raumfahrt entwickelt. Alle GARANT- und STAHLWILLE-Doppelringschlüssel, tiefgekröpft sind mit diesem Profil ausgestattet – erkennbar an dem **AS-Drive**-Zeichen.

Schlüssellänge L: 245 mm

maximaler Ring-Ø D<sub>1</sub> max: 22 mm

maximaler Ring-Ø D<sub>2</sub> max: 23 mm

**Technische Beschreibung**

Schlüsselweite <sub>2</sub>	15 mm
-----------------------------	-------

maximaler Ring-Ø D <sub>2</sub> max	23 mm
maximaler Ring-Ø D <sub>1</sub> max	22 mm
Schlüsselweite <sub>1</sub>	13 mm
Schlüssellänge L	245 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Produktart	Schraubenschlüssel