

**Garant****6-kant-Einsatz Surface Drive, 1/2 Zoll, Schlüsselweite: 34mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 642325 34     |
| GTIN          | 4045197498007 |
| Artikelklasse | 61A           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Eng tolerierter Innenvierkant für sicheren Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

Die **Surface Drive** Schlüsselöffnung erlaubt einen festen Passsitz und eine höhere Wirkungskraft. Der Druck wirkt direkt auf die Fläche der Muttern und Schrauben, empfindliche Kanten werden geschont. Auch Zwischenmaße z. B. in Zoll (A/F, BSF, BSW) und abgenutzte Schrauben können mit dem Surface Drive angezogen oder gelöst werden.

**Norm:****DIN 3124****Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

**Technische Beschreibung**

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Länge             | 44 mm    |
| Schlüsselweite    | 34 mm    |
| Ø abtriebsseitig  | 45 mm    |
| Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll |

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| 6-kant Steckschlüssel Profil | Surfacedrive                       |
| Norm                         | DIN 3124                           |
| Abtriebsprofil               | 6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive |
| Werkstoff                    | Chrom-Vanadium-Stahl               |
| Oberfläche                   | verchromt                          |
| Produktart                   | Steckschlüssel-Einsatz             |