



## 12-kant-Einsatz lang, 1/2 Zoll, Schlüsselweite: 17mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	642500 17
GTIN	4018754005611
Artikelklasse	63A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Eng tolerierter Innenvierkant für sicheren Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

Optimaler Faserverlauf durch spezielles Schmiedeverfahren. Eng tolerierte Schlüsselweiten. Kein Rutschen über die Schraubenecken, Schraubenköpfe und -Mutter werden geschont. Spannungs- und verzugsfrei im Ölbad gehärtet, dadurch exakte Paßgenauigkeit. Rundfinish-Oberfläche. Doppelsechskant mit **AS-Drive** Profil.

#### Norm:

**DIN 3124-L**

#### Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt.

#### Hinweis:

**AUFGEPASST!**

Für dieses Produkt gibt es auch eine Alternative von GARANT!

Empfohlene Produktnummer.: 642529

### Technische Beschreibung

Schlüsselweite	17 mm
Ø abtriebsseitig	24 mm
Länge	83 mm
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll

Norm	DIN 3124
Norm	ISO 2725-1
Norm	DIN EN 3710
Norm	DIN EN 3709
Norm	ASME B 107.5M
Abtriebsprofil	12-kant-Steckschlüssel
Werkstoff	Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche	verchromt
mit AS-Drive-Profil	ja
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz