



12-kant-Zündkerzen-Einsatz, 1/2 Zoll, Schlüsselweite: 16mm



Bestelldaten

Bestellnummer	642450 16
GTIN	4018754005741
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Eng tolerierter Innenvierkant für sicheren Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

Mit Gummi-Einsatz zum Halten der Zündkerze.

Optimaler Faserverlauf durch spezielles Schmiedeverfahren. Eng tolerierte Schlüsselweiten. Kein Rutschen über die Schraubenecken, Schraubenköpfe und -Mutter werden geschont. Spannungs- und verzugsfrei im Ölbad gehärtet, dadurch exakte Paßgenauigkeit. Rundfinish-Oberfläche.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt.

Technische Beschreibung

Schlüsselweite	5/8 Zoll
Schlüsselweite	16 mm
Ø abtriebsseitig	22,4 mm
Abtriebsprofil	12-kant-Steckschlüssel
Länge	83 mm
Haltemechanismus für Zündkerzen	Gummihalter
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Werkstoff	Chrome-Alloy-Steel

Oberfläche	über Nickel verchromt
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz