



12-kant-Einsatz lang, 1/2 Zoll, Schlüsselweite: 19mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 642500 19 |
| GTIN | 4018754005635 |
| Artikelklasse | 63A |

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Eng tolerierter Innenvierkant für sicheren Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

Optimaler Faserverlauf durch spezielles Schmiedeverfahren. Eng tolerierte Schlüsselweiten. Kein Rutschen über die Schraubenecken, Schraubenköpfe und -Mutter werden geschont. Spannungs- und verzugsfrei im Ölbad gehärtet, dadurch exakte Paßgenauigkeit. Rundfinish-Oberfläche. Doppelsechskant mit **AS-Drive** Profil.

Norm:

DIN 3124-L

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt.

Hinweis:

AUFGEPASST!

Für dieses Produkt gibt es auch eine Alternative von GARANT!

Empfohlene Produktnummer.: 642529

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------|----------|
| Länge | 83 mm |
| Schlüsselweite | 19 mm |
| Ø abtriebsseitig | 26,2 mm |
| Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll |

| | |
|---------------------|------------------------|
| Norm | DIN 3124 |
| Norm | ISO 2725-1 |
| Norm | DIN EN 3710 |
| Norm | DIN EN 3709 |
| Norm | ASME B 107.5M |
| Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel |
| Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel |
| Oberfläche | verchromt |
| mit AS-Drive-Profil | ja |
| Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |