



12-kant-Zündkerzen-Einsatz, 1/2 Zoll, Schlüsselweite: 20,8mm



Bestelldaten

Bestellnummer	642450 20,8
GTIN	4018754005734
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Eng tolerierter Innenvierkant für sicheren Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

Mit Gummi-Einsatz zum Halten der Zündkerze.

Optimaler Faserverlauf durch spezielles Schmiedeverfahren. Eng tolerierte Schlüsselweiten. Kein Rutschen über die Schraubenecken, Schraubenköpfe und -Mutter werden geschont. Spannungs- und verzugsfrei im Ölbad gehärtet, dadurch exakte Paßgenauigkeit. Rundfinish-Oberfläche.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt.

Technische Beschreibung

Abtriebsprofil	12-kant-Steckschlüssel
Länge	83 mm
Haltemechanismus für Zündkerzen	Gummihalter
Schlüsselweite	20,8 mm
∅ abtriebsseitig	27,7 mm
Schlüsselweite	13/16 Zoll
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Werkstoff	Chrome-Alloy-Steel

Oberfläche	über Nickel verchromt
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz