

Garant**Kreissägeblatt Holz, Wechselzahn mittel, Blatt-Ø D: 400mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	584035 400
GTIN	4045197220806
Artikelklasse	51S

Beschreibung**Ausführung:**

Hartmetallbestückt, in Präzisionsausführung mit hochfestem Stammblatt, geräuschgedämpft. Großzügig dimensionierte Hartmetall-Schneiden für häufiges Nachschleifen.

Verwendung:

Für Kreis-, Platten-, Pendel-, Kapp- und Gehrungssägemaschinen.

Typ UW für **Plattenwerkstoffe, furniert oder einseitig mit Kunststoff belegt**, Furnier paketweise längs, Hartpapier und Hartgewebe.

Hinweis:

Weitere Kreissägeblätter finden Sie in Gruppe 17.

Technische Beschreibung

Blatt-Ø D	400 mm
Bohrungs-Ø	30 mm
Anzahl Zähne	60
Schnittbreite B	3,5 mm

Mitnehmerlöcher Anzahl/Ø/Teilkreis	2/7/42 und 2/9/46 und 2/10/60 mm
Produktart	Kreissägeblatt