

**12-kant-Einsatz lang, 1/2 Zoll, Schlüsselweite: 30mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	642520 30
GTIN	4045197542885
Artikelklasse	62A

Beschreibung**Ausführung:**

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Eng tolerierter Innenvierkant für sicheren Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

Norm:

DIN 3124-L

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Hinweis:

GARANT und HOLEX 12-kant-Steckschlüssel-Einsätze, lang auch in Zollgrößen über unseren eShop erhältlich (GARANT: Nr. 642532; HOLEX: Nr. 642522).

Technische Beschreibung

Länge	77 mm
Schlüsselweite	30 mm
Ø abtriebsseitig	39,8 mm
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Abtriebsprofil	12-kant-Steckschlüssel
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

