

**Garant****Kreissägeblatt Holz, Wechselzahn mittel, Blatt-Ø D: 315mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	584035 315
GTIN	4045197220783
Artikelklasse	51S

**Beschreibung****Ausführung:**

**Hartmetallbestückt**, in Präzisionsausführung mit hochfestem Stammblatt, geräuschgedämpft. Großzügig dimensionierte Hartmetall-Schneiden für häufiges Nachschleifen.

**Verwendung:**

Für Kreis-, Platten-, Pendel-, Kapp- und Gehrungssägemaschinen.

Typ UW für **Plattenwerkstoffe, furniert oder einseitig mit Kunststoff belegt**, Furnier paketweise längs, Hartpapier und Hartgewebe.

**Hinweis:**

**Weitere Kreissägeblätter finden Sie in Gruppe 17.**

**Technische Beschreibung**

Blatt-Ø D	315 mm
Bohrungs-Ø	30 mm
Anzahl Zähne	48
Schnittbreite B	3,2 mm

Mitnehmerlöcher Anzahl/Ø/Teilkreis	2/7/42 und 2/9/46 und 2/10/60 mm
Produktart	Kreissägeblatt