

**Garant****Kreissägeblatt Metall, Wechselzahn mit Fase universal, Blatt-Ø D: 230mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	584095 230
GTIN	4045197220950
Artikelklasse	51S

**Beschreibung****Ausführung:**

**Hartmetallbestückt**, in Präzisionsausführung mit hochfestem Stammblatt, geräuschgedämpft. Großzügig dimensionierte Hartmetall-Schneiden für häufiges Nachschleifen.

**Verwendung:**

Für Kreis-, Platten-, Pendel-, Kapp- und Gehrungssägemaschinen.

**Universal**-Kreissägeblatt zum Schneiden **unterschiedlichster Werkstoffe** wie **Flach- und Winkelleisen**, Alu und andere NE-Metalle. Flachzahn mit Fase bis Ø 250 mm, Wechselzahn mit Fase ab Ø 300 mm.

**Hinweis:**

**Weitere Kreissägeblätter finden Sie in Gruppe 17.**

**Technische Beschreibung**

Blatt-Ø D	230 mm
Bohrungs-Ø	30 mm
Anzahl Zähne	54
Schnittbreite B	2,2 mm

Produktart

Kreissägeblatt