

**Garant**
**Doppelringschlüssel-Satz, tiefgekröpft, Anzahl Schlüssel: 12**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	615710 12
GTIN	4045197160898
Artikelklasse	61A

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.

**GARANT** – mit griffigem handlichem Profilschaft. Besonders langlebig und extrem belastbar. Ringseiten mit **AS-drive** Profil.

**Norm:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Werkstoff:**

**GARANT** – Chrome-Alloy-Steel; verchromt (abplatzsicher); Rundfinish-Oberfläche.

**Inhalt:**

je 1 Schlüssel Nr. 615700 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34

**Lieferumfang:**

Je 1 Doppelringschlüssel Nr. 615700 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34

**Technische Beschreibung**

Anzahl Schlüssel	12
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Ringstellung	75 Grad

Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche	verchromt (abplatzsicher)
Produktart	Schraubenschlüssel

## Zubehör

Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 27X32 mm	615700 27X32
Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 6X7 mm	615700 6X7
Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 10X11 mm	615700 10X11
Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 8X9 mm	615700 8X9
Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 24X26 mm	615700 24X26
Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 16X17 mm	615700 16X17
Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 14X15 mm	615700 14X15
Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 20X22 mm	615700 20X22
Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 18X19 mm	615700 18X19
Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 12X13 mm	615700 12X13
Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 21X23 mm	615700 21X23
Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 30X34 mm	615700 30X34