

**Doppelringschlüssel, tiefgekröpft, phosphatiert, Schlüsselweite: 27X30mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	615900 27X30
GTIN	4045197385543
Artikelklasse	62A

**Beschreibung****Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.  
Mit ovalem Schaft.

**Norm:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert.

**Technische Beschreibung**

maximaler Ring- $\varnothing$ $D_2$ max	44 mm
Schlüsselweite $_1$	27 mm
maximaler Ring- $\varnothing$ $D_1$ max	40 mm
Schlüssellänge L	346 mm
Schlüsselweite $_2$	30 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Oberfläche	phosphatiert
Produktnameattribut	phosphatiert
Produktart	Schraubenschlüssel

