

Garant

Doppelringschlüssel, tiefgekröpft, Schlüsselweite: 24X27 mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 615700 24X27 |
| GTIN | 4045197160812 |
| Artikelklasse | 61A |

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.

Mit griffigem handlichem Profilschaft. Besonders langlebig und extrem belastbar. Ringseiten mit **AS-Drive** Profil.

Vorteil:

AS-Drive Profil:

- **Schrauben werden an den Flanken gegriffen.**
- **Die Schrauben werden geschont.**
- **Längere Lebensdauer der Schraube.**
- **Größere Anlagflächen zwischen Schraube und Werkzeug.**
- **Sicheres Greifen und höhere Kraftübertragung.**

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel; verchromt (abplatzsicher); Rundfinish-Oberfläche.

Hinweis:

AS-Drive – das besondere Profil. Ein extrem passgenaues Profil – für Luft- und Raumfahrt entwickelt. Alle GARANT- und STAHLWILLE-Doppelringschlüssel, tiefgekröpft sind mit diesem Profil ausgestattet – erkennbar an dem **AS-Drive**-Zeichen.

Schlüssellänge L: 330 mm

maximaler Ring-Ø D₁ max: 36 mm

maximaler Ring-Ø D₂ max: 40 mm

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------------|-------|
| Schlüsselweite ₁ | 24 mm |
|-----------------------------|-------|

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Schlüsselweite s_2 | 27 mm |
| Schlüssellänge L | 330 mm |
| maximaler Ring- \emptyset D_1 max | 36 mm |
| maximaler Ring- \emptyset D_2 max | 40 mm |
| Schlüsselweiten-Maße | metrisch |
| Produktart | Schraubenschlüssel |