

**Doppelringschlüssel, tiefgekröpft, phosphatiert, Schlüsselweite: 19X24mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	615900 19X24
GTIN	4045197348708
Artikelklasse	62A

Beschreibung**Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.
Mit ovalem Schaft.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert.

Technische Beschreibung

Schlüsselweite ₁	19 mm
Schlüsselweite ₂	24 mm
maximaler Ring-Ø D ₂ max	35 mm
Schlüssellänge L	325 mm
maximaler Ring-Ø D ₁ max	29 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Oberfläche	phosphatiert
Produktnamensattribut	phosphatiert
Produktart	Schraubenschlüssel

