

**Doppelringschlüssel, tiefgekröpft, phosphatiert, Schlüsselweite: 13X15mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 615900 13X15 |
| GTIN | 4045197385413 |
| Artikelklasse | 62A |

Beschreibung**Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.
Mit ovalem Schaft.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert.

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Schlüsselweite ₂ | 15 mm |
| Schlüssellänge L | 239 mm |
| Schlüsselweite ₁ | 13 mm |
| maximaler Ring-Ø D ₂ max | 23 mm |
| maximaler Ring-Ø D ₁ max | 22 mm |
| Schlüsselweiten-Maße | metrisch |
| Oberfläche | phosphatiert |
| Produktnamensattribut | phosphatiert |
| Produktart | Schraubenschlüssel |

