

Garant**Kreissägeblatt Metall, Wechselzahn mit Fase universal, Blatt-Ø D: 300mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	584095 300
GTIN	4045197220974
Artikelklasse	51S

Beschreibung**Ausführung:**

Hartmetallbestückt, in Präzisionsausführung mit hochfestem Stammblatt, geräuschgedämpft. Großzügig dimensionierte Hartmetall-Schneiden für häufiges Nachschleifen.

Verwendung:

Für Kreis-, Platten-, Pendel-, Kapp- und Gehrungssägemaschinen.

Universal-Kreissägeblatt zum Schneiden **unterschiedlichster Werkstoffe** wie **Flach- und Winkelleisen**, Alu und andere NE-Metalle. Flachzahn mit Fase bis Ø 250 mm, Wechselzahn mit Fase ab Ø 300 mm.

Hinweis:

Weitere Kreissägeblätter finden Sie in Gruppe 17.

Technische Beschreibung

Anzahl Zähne	60
Bohrungs-Ø	30 mm
Blatt-Ø D	300 mm
Schnittbreite B	2,4 mm

Mitnehmerlöcher Anzahl/Ø/Teilkreis	2/10/60 und 2/11/63 und 2/12/64 und 2/7/42 mm
Produktart	Kreissägeblatt