

**Doppelringschlüssel, tiefgekröpft, phosphatiert, Schlüsselweite: 27X32mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	615900 27X32
GTIN	4045197385550
Artikelklasse	62A

Beschreibung**Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.
Mit ovalem Schaft.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert.

Technische Beschreibung

maximaler Ring-Ø D ₁ max	40 mm
maximaler Ring-Ø D ₂ max	48 mm
Schlüssellänge L	360 mm
Schlüsselweite ₁	27 mm
Schlüsselweite ₂	32 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Oberfläche	phosphatiert
Produktnamensattribut	phosphatiert
Produktart	Schraubenschlüssel

