

Garant**Doppelringschlüssel, tiefgekröpft, Schlüsselweite: 27X30 mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 615700 27X30 |
| GTIN | 4045197160829 |
| Artikelklasse | 61A |

Beschreibung**Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.

Mit griffigem handlichem Profilschaft. Besonders langlebig und extrem belastbar. Ringseiten mit **AS-Drive** Profil.

Vorteil:

AS-Drive Profil:

- **Schrauben werden an den Flanken gegriffen.**
- **Die Schrauben werden geschont.**
- **Längere Lebensdauer der Schraube.**
- **Größere Anlageflächen zwischen Schraube und Werkzeug.**
- **Sicheres Greifen und höhere Kraftübertragung.**

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel; verchromt (abplatzsicher); Rundfinish-Oberfläche.

Hinweis:

AS-Drive – das besondere Profil. Ein extrem passgenaues Profil – für Luft- und Raumfahrt entwickelt. Alle GARANT- und STAHLWILLE-Doppelringschlüssel, tiefgekröpft sind mit diesem Profil ausgestattet – erkennbar an dem **AS-Drive**-Zeichen.

Schlüssellänge L: 360 mm

maximaler Ring-Ø D₁ max: 40 mm

maximaler Ring-Ø D₂ max: 44 mm

Technische Beschreibung

| | |
|------------------|--------|
| Schlüssellänge L | 360 mm |
|------------------|--------|

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Schlüsselweite ₁ | 27 mm |
| Schlüsselweite ₂ | 30 mm |
| maximaler Ring-Ø D ₁ max | 40 mm |
| maximaler Ring-Ø D ₂ max | 44 mm |
| Schlüsselweiten-Maße | metrisch |
| Produktart | Schraubenschlüssel |