

Ansell**Einweg-Handschuh-Set MicroFlex® 93-260, Handschuhgröße: 10****Bestelldaten**

Bestellnummer	094724 10
GTIN	076490453503
Artikelklasse	04P

Beschreibung**Ausführung:**

Einweghandschuh-Set **in Spenderbox**. Kategorie III. Puderfrei.

MicroFlex® 93-260. 3-Lagen-Konstruktion für guten Chemikalienschutz, einschließlich Säuren, Lösungsmittel und Laugen. Strukturierte Fingerspitzen. Lange Stulpe und niedriger AQL Wert von 0,65 (EN 374-2) für einen zuverlässigen Schutz vor Gefahrstoffen.

Norm:

EN 374

Technische Beschreibung

Handschuhgröße	10
Serie	MicroFlex®
Schutz-Kategorie	Kategorie III
Handschuh-Art	Einweghandschuh
Handschuheigenschaft	Silikonfrei
Handschuheigenschaft	latexfrei

Handschuheigenschaft	Allergiker-hautfreundlich
EN 374	Typ A (JKLOPST)
Chemikalienbeständigkeit	JKLOPST
EN 388	2000X
Material	Neopren, Nitril
Schutzklasse	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Trägermaterial	Neopren, Nitril
Beschichtung	Neopren, Nitril
Stärke	0,2 mm
Länge	285 mm
Inhalt	50
Gewicht	8,1 g
Farbe	grün
Anwendungsbereich	Präzision
AQL	0,65
Verwendung	einweg
Produktart	Einweghandschuh