

**Doppelringschlüssel, tiefgekröpft, phosphatiert, Schlüsselweite: 20X22mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	615900 20X22
GTIN	4045197385505
Artikelklasse	62A

**Beschreibung****Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.  
Mit ovalem Schaft.

**Norm:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert.

**Technische Beschreibung**

maximaler Ring-Ø $D_1$ max	31 mm
Schlüsselweite $s_1$	20 mm
Schlüssellänge L	318 mm
maximaler Ring-Ø $D_2$ max	34 mm
Schlüsselweite $s_2$	22 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Oberfläche	phosphatiert
Produktnamensattribut	phosphatiert
Produktart	Schraubenschlüssel

