

**ejendals****Chemikalienschutz-Handschuh-Paar Tegera® 12930, Handschuhgröße: 10****Bestelldaten**

Bestellnummer	094795 10
GTIN	7392626068377
Artikelklasse	04R

**Beschreibung****Ausführung:**

Schutzhandschuhe der Kategorie III.

Tegera® 12930. Chemikalienschutzhandschuh aus PVC für gröbere Arbeiten. Resistent gegen Öle und Fette. Granuliert im Handbereich für gute Rutschhemmung. Besonders strapazierfähig, auch für schmutzige und schmierige Bereiche.

**Hinweis:**

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.  
EN 374:2016: Typ B (KLMPT)

**Technische Beschreibung**

Handschuhgröße	10
Schutz-Kategorie	Kategorie III
Handschuh-Art	Chemikalienschutzhandschuhe
Inhalt	12
Schutzklasse	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374

EN 374:2016	Typ B (KLMPT)
Chemikalienbeständigkeit	KLMPT
EN 388:2016	4131X
EN 407	X2XXXX
Material	PVC
Trägermaterial	PVC
AQL	0,3
Anwendungsbereich	Allround
Länge	300 mm
Farbe	schwarz / blau
Verwendung	mehrweg
Kontakthitze bis	250 °C
Produktart	Chemikalienschutzhandschuhe