

**Garant****Kreissägeblatt Metall, Wechselzahn mit Fase universal, Blatt-Ø D: 350mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	584095 350
GTIN	4045197220981
Artikelklasse	51S

**Beschreibung****Ausführung:**

**Hartmetallbestückt**, in Präzisionsausführung mit hochfestem Stammblatt, geräuschgedämpft. Großzügig dimensionierte Hartmetall-Schneiden für häufiges Nachschleifen.

**Verwendung:**

Für Kreis-, Platten-, Pendel-, Kapp- und Gehrungssägemaschinen.

**Universal**-Kreissägeblatt zum Schneiden **unterschiedlichster Werkstoffe** wie **Flach- und Winkelleisen**, Alu und andere NE-Metalle. Flachzahn mit Fase bis Ø 250 mm, Wechselzahn mit Fase ab Ø 300 mm.

**Hinweis:**

**Weitere Kreissägeblätter finden Sie in Gruppe 17.**

**Technische Beschreibung**

Blatt-Ø D	350 mm
Bohrungs-Ø	30 mm
Anzahl Zähne	80
Schnittbreite B	2,4 mm

Mitnehmerlöcher Anzahl/Ø/Teilkreis	2/10/60 und 2/11/63 und 2/12/64 und 2/7/42 mm
Produktart	Kreissägeblatt