

**Doppelringschlüssel, tiefgekröpft, phosphatiert, Schlüsselweite: 30X32mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	615900 30X32
GTIN	4045197385567
Artikelklasse	62A

**Beschreibung****Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.  
Mit ovalem Schaft.

**Norm:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert.

**Technische Beschreibung**

Schlüssellänge L	360 mm
Schlüsselweite <sub>1</sub>	30 mm
maximaler Ring-Ø D <sub>1</sub> max	44 mm
Schlüsselweite <sub>2</sub>	32 mm
maximaler Ring-Ø D <sub>2</sub> max	48 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Oberfläche	phosphatiert
Produktnamensattribut	phosphatiert
Produktart	Schraubenschlüssel

