

**Doppelringschlüssel, tiefgekröpft, verchromt, Schlüsselweite: 19X24mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	615950 19X24
GTIN	4045197331304
Artikelklasse	62A

Beschreibung**Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.
Mit ovalem Schaft.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Technische Beschreibung

maximaler Ring-Ø D_2 max	35 mm
Schlüsselweite s_1	19 mm
maximaler Ring-Ø D_1 max	29 mm
Schlüssellänge L	325 mm
Schlüsselweite s_2	24 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Oberfläche	verchromt
Produktnamensattribut	verchromt
Produktart	Schraubenschlüssel

