

**Doppelringschlüssel, tiefgekröpft, phosphatiert, Schlüsselweite: 30X34mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	615900 30X34
GTIN	4045197385574
Artikelklasse	62A

**Beschreibung****Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.  
Mit ovalem Schaft.

**Norm:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert.

**Technische Beschreibung**

maximaler Ring-Ø $D_2$ max	50 mm
Schlüsselweite $s_2$	34 mm
maximaler Ring-Ø $D_1$ max	44 mm
Schlüsselweite $s_1$	30 mm
Schlüssellänge L	375 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Oberfläche	phosphatiert
Produktnamensattribut	phosphatiert
Produktart	Schraubenschlüssel

