

**Doppelringschlüssel, tiefgekröpft, phosphatiert, Schlüsselweite: 14X15mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	615900 14X15
GTIN	4045197385437
Artikelklasse	62A

Beschreibung**Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.
Mit ovalem Schaft.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert.

Technische Beschreibung

Schlüsselweite ₂	15 mm
Schlüsselweite ₁	14 mm
Schlüssellänge L	239 mm
maximaler Ring-Ø D ₂ max	23 mm
maximaler Ring-Ø D ₁ max	22 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Oberfläche	phosphatiert
Produktnamensattribut	phosphatiert
Produktart	Schraubenschlüssel

