

**Doppelringschlüssel, tiefgekröpft, phosphatiert, Schlüsselweite: 7X8mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	615900 7X8
GTIN	4045197442444
Artikelklasse	62A

**Beschreibung****Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.  
Mit ovalem Schaft.

**Norm:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert.

**Technische Beschreibung**

maximaler Ring-Ø $D_2$ max	14 mm
Schlüsselweite $s_2$	8 mm
maximaler Ring-Ø $D_1$ max	12 mm
Schlüsselweite $s_1$	7 mm
Schlüssellänge L	180 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Oberfläche	phosphatiert
Produktnameattribut	phosphatiert
Produktart	Schraubenschlüssel

