

## Garant

### Doppelringschlüssel, tiefgekröpft, Schlüsselweite: 18X21 mm



#### Bestelldaten

Bestellnummer	615700 18X21
GTIN	4045197160737
Artikelklasse	61A

#### Beschreibung

##### Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.

Mit griffigem handlichem Profilschaft. Besonders langlebig und extrem belastbar. Ringseiten mit **AS-Drive** Profil.

##### Vorteil:

**AS-Drive** Profil:

- **Schrauben werden an den Flanken gegriffen.**
- **Die Schrauben werden geschont.**
- **Längere Lebensdauer der Schraube.**
- **Größere Anlageflächen zwischen Schraube und Werkzeug.**
- **Sicheres Greifen und höhere Kraftübertragung.**

##### Norm:

**DIN 838 / ISO 3318**

##### Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel; verchromt (abplatzsicher); Rundfinish-Oberfläche.

##### Hinweis:

**AS-Drive** – das besondere Profil. Ein extrem passgenaues Profil – für Luft- und Raumfahrt entwickelt. Alle GARANT- und STAHLWILLE-Doppelringschlüssel, tiefgekröpft sind mit diesem Profil ausgestattet – erkennbar an dem **AS-Drive**-Zeichen.

Schlüssellänge L: 300 mm

maximaler Ring-Ø D<sub>1</sub> max: 28 mm

maximaler Ring-Ø D<sub>2</sub> max: 32 mm

#### Technische Beschreibung

maximaler Ring-Ø D <sub>2</sub> max	32 mm
-------------------------------------	-------

Schlüssellänge L	300 mm
maximaler Ring-Ø D <sub>1</sub> max	28 mm
Schlüsselweite <sub>1</sub>	18 mm
Schlüsselweite <sub>2</sub>	21 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Produktart	Schraubenschlüssel