

**Doppelringschlüssel, tiefgekröpft, phosphatiert, Schlüsselweite: 14X17mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	615900 14X17
GTIN	4045197385444
Artikelklasse	62A

Beschreibung**Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.
Mit ovalem Schaft.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert.

Technische Beschreibung

maximaler Ring-Ø D ₂ max	27 mm
Schlüsselweite ₁	14 mm
Schlüssellänge L	263 mm
maximaler Ring-Ø D ₁ max	22 mm
Schlüsselweite ₂	17 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Oberfläche	phosphatiert
Produktnamensattribut	phosphatiert
Produktart	Schraubenschlüssel

